

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 helicale snijkanten. Zeer robuuste uitvoering, speciale plaatdikte. Hoge proceszekerheid dankzij de positieve montagepositie in de plaatpassing. Uitstekende spaancontrole en -afvoer.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor a_e max

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	UNI
Serie	HELISLOT
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 090408-PNTN
Geometrie	PNTN

Fabrikantnummer	XNMU 090408-PNTN IC808
Soort	IC808
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		