

**TDCT 1505PDR, IC808, Type: ST900****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226571 ST900
GTIN	7291075312744
Artikelklasse	19A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p$  max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Serie	HELI3MILL
Type	ST900
Voeding $f_z$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	TDCT 1505PDR
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDCT 1505PDR IC808

Soort	IC808
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	300 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	280 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		