

**TDKT 1505PDR, IC830, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226573 ST1400
GTIN	7291075312706
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Voeding f_z	0,21 mm
Serie	HELI3MILL
ISO-code wisselplaat	TDKT 1505PDR
Type	ST1400
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 1505PDR IC830

Soort	IC830
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		