


SYHU 0704ADTN, IC810, Type: GGG

Bestelgegevens

Bestelnummer	222520 GGG
GTIN	7291075311754
Artikelklasse	19A

Omschrijving
Uitvoering:

Dubbelzijdige wisselplaat met 8 snijkanten. Grote afkanting voor hoge oppervlaktekwaliteiten. Positieve spaanhoek voor optimale spaanbreuk.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Technische beschrijving

Serie	DOVEIQMILL
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Voeding f_z per tand	0,25 mm
Geometrie	ADTN
Fabrikantnummer	IQ845 SYHU 0704ADTN IC810

ISO-code wisselplaat	SYHU 0704ADTN
Soort	IC810
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
GG	geschikt onder voorwaarden	270 m/min	K
GGG	geschikt	220 m/min	K
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		