

**TDKT 150516-PDR, IC830, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226583 UNI
GTIN	7291075312805
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Serie	HELI3MILL
ISO-code wisselplaat	TDKT 150520-PDR
Type	UNI
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDKT 150516-PDR IC830
Soort	IC830

Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		