


**CCMT 09T308, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260172 IC807
GTIN	7291075351910
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Ruwe afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Serie	ISOTURN
Soort	IC807
Spaanbreker	M3P
Hoekradius	0,8 mm

Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	CCMT 09T308-M3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien