


**CCMT 09T308, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe afwerking
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Spaanbreker	M3M
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Serie	ISOTURN
Soort	IC807
Fabrikantnummer	CCMT 09T308-M3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien