

**DCMT 11T302, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Soort	IC807
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302
Hoofdtoepassing	P
Serie	ISOTURN
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	F3P
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,15 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 245 m/min
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fabrikantnummer	DCMT 11T302-F3P IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

