

**DCMT 11T308, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260513 IC807
GTIN	7291075423778
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 3 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T308
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Spaanbreker	M3M
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Soort	IC807
Serie	ISOTURN
Snedecondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	DCMT 11T308-M3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien