

**VCMT 160402, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Soort	IC807
Serie	ISOTURN
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,8 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min
Spaanbreker	F3M
Voeding $f$	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snijmateriaal	HM

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VCMT 160402
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoekradius	0,2 mm
Fabrikantnummer	VCMT 160402-F3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien