

**VCMT 160404, Soort: IC807****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snedecondities	continu
ISO-code wisselplaat	VCMT 160404
Hoofdtoepassing	M
Soort	IC807
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	F3M
Voeding f	0,05 - 0,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 80 m/min

Snijdiepte a_p	0,1 - 1,8 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Serie	ISOTURN
Fabrikantnummer	VCMT 160404-F3M IC807
Producttype	Wisselplaat voor het draaien