

**VCMT 160404, Soort: IC807****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 261392 IC807  |
| GTIN          | 7291075338362 |
| Artikelklasse | 26B           |

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Hoofdtoepassing                     | P              |
| Spaanbreker                         | F3P            |
| Snedecndities                       | continu        |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 50 - 245 m/min |
| Aantal wisselingen/snij kanten      | 2              |
| Hoekradius                          | 0,4 mm         |
| Soort                               | IC807          |
| Snijmateriaal                       | HM             |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Snijdiepte $a_p$     | 0,1 - 1,8 mm                 |
| Voeding $f$          | 0,05 - 0,2 mm/omw,           |
| Serie                | ISOTURN                      |
| Fijn/ruw-indeling    | Nabewerken                   |
| ISO-code wisselplaat | VCMT 160404                  |
| Fabrikantnummer      | VCMT 160404-F3P IC807        |
| Producttype          | Wisselplaat voor het draaien |