

**CNMG 120408, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250071 IC6025
GTIN	7291075336450
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Soort	IC6025
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	F3M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Hoofdtoepassing	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Fabrikantnummer	CNMG 120408-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien