


**CNMG 120408, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Spaanbreker	F3P
Soort	IC8150
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Aantal wisselingen/snijanten	4
Fabrikantnummer	CNMG 120408-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien