

**CNMG 120404, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	F3M
Soort	IC6025
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	licht onderbroken
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min

Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	CNMG 120404-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien