


**CNMG 120408, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikkanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 3,5 mm
Spaanbreker	F3P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Soort	IC8250
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

ISO-code wisselplaat	CNMG 120408
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	CNMG 120408-F3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien