


**CNMG 120412, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250272 IC8150
GTIN	7291075329520
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Spaanbreker	M3P
Snedecondities	continu
Soort	IC8150
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	4

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Fabrikantnummer	CNMG 120412-M3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien