

**CNMG 120412, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Spaanbreker	M3M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Voeding f	0,17 - 0,5 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm

Snedeccondities	continu
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Soort	IC6015
Hoekradius	1,2 mm
Fabrikantnummer	CNMG 120412-M3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien