


**CNMG 120412, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250272 IC8250
GTIN	7291075329551
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	M3P
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	IC8250
Fijn/ruw-indeling	Ruwe/fijne afwerking
Fabrikantnummer	CNMG 120412-M3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien