

**DNMG 150604, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250730 IC6025
GTIN	7291075341898
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	F3M
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
Snedecondities	licht onderbroken
Soort	IC6025
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Fabrikantnummer	DNMG 150604-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien