

**VNMG 160404, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251790 IC6025
GTIN	7291075350883
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Spaanbreker	F3M
Snijmateriaal	HM
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Soort	IC6025
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Fabrikantnummer	VNMG 160404-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien