

**WNMG 080408, Soort: IC6015****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251991 IC6015
GTIN	7291075336740
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijdiepte a_p	0,1 - 1,5 mm
Snedecondities	continu
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Spaanbreker	F3M

Soort	IC6015
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	WNMG 080408-F3M IC6015
Producttype	Wisselplaat voor het draaien