

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p = 6\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 63\text{mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218564 63
GTIN	4045197462466
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219950 (TX15; 2,2 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200\text{ mm}$  leverbaar.

**Technische beschrijving**

Kraag- $\varnothing d_1$	40 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	10,5 mm
Kraaglengte $L_1$	15 mm
Opnameboring- $\varnothing$	22 mm

Snijkant-Ø $D_c$	63 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	3
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1203
Wisselplaatschroevenset	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset 10-delig	219950
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2