

Garant
HiPer-Drill snij-inzetdeel m7, HB7530, Ø D: 18,6 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	231640 18,6
GTIN	4045197659750
Artikelklasse	21M

Omschrijving
Uitvoering:

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement Ø D: 18 mm

Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,29 mm/omw,

Technische beschrijving

Ø D	18,6 mm
voor basiselement Ø D	18 mm
Voeding f in staal $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,29 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkant	1

Soort	HB7530
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 8IP1	231999 8IP1
-------------------------------------	-------------