

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226490 80/6
GTIN	7291075313062
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	75,6 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>max</sub>	159 mm
geschikte wisselplaat	TD..1505..
Aantal snijkanten Z	6
Helicoïdaal frezen Ø D <sub>min</sub>	155 mm

Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Serie	HELI3MILL
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	3,7 mm
Rampinglengte $L$ voor $\alpha_{\text{max}}$	833,9 mm
Raminghoek $\alpha_{\text{max}}$	0,9 graden
Fabrikantnummer	HM390 FTD D080-6-27-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------