

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 100/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226490 100/8
GTIN	7291075313116
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Rampinghoek α_{\max}	0,7 graden
Serie	HELI3MILL
Ø D ₃	95,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	199 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D _c	100 mm

Opnameboring-Ø	32 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	195 mm
Helicoïdaal frezen a_p	3,6 mm
Aantal snijkanten Z	8
Rampinglengte L voor α_{max}	1072,2 mm
geschikte wisselplaat	TD..1505..
Fabrikantnummer	HM390 FTD D100-8-32-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------