

**HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Zeff: 40/1mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227700 40/1
GTIN	7291075332865
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	XNMU130608
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Kraag-Ø d ₁	21 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	1
Hoekfasehoek	90 graden
Totale lengte L _{totaal}	120 mm
Afkoppellengte L ₁	47 mm
Aantal wisselplaten	2
Groefhoogte a _p	18 mm
Snijkant-Ø D _c	40 mm

Fabrikantnummer	ETS D40-18-W32-XN13
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------