

**HELISLOT T-groeffrees, Weldonschacht, Ø DC / Zeff: 48/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227700 48/2
GTIN	7291075332872
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Aantal wisselplaten	4
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
Kraag-Ø d_1	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	130 mm
Afkoppellengte L_1	58 mm
Snijkant-Ø D_c	48 mm
geschikte wisselplaat	XNMU130608
Groefhoogte a_p	22 mm
Hoekfasehoek	90 graden
Schacht-Ø D_s h6	32 mm

Fabrikantnummer	ETS D48-22-W32-XN13
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Producttype	Spiebaanfrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------