

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227712 160/7
GTIN	7291075311259
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e\max}$	45 mm
Snijkant-Ø D_c	160 mm
Serie	HELISLOT
Totale lengte L_{totaal}	60 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	7

Aantal wisselplaten	14
Kraaglengte L_1	44 mm
Groefbreedte a_p	18 mm
Fabrikantnummer	FDN D160-18-40-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------