

**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227712 200/8
GTIN	7291075311266
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Totale lengte L_{totaal}	63 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	8
Opnameboring-Ø	40 mm
Aantal wisselplaten	16
Serie	HELISLOT
Maximale insnijddiepte $a_{e\text{max}}$	53 mm

Snijkant-Ø D _c	200 mm
Groefbreedte a _p	20 mm
Fabrikantnummer	FDN D200-20-40-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------