

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 125/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227714 125/6
GTIN	7291075335583
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Aantal wisselplaten	12
Opnameboring-Ø	40 mm
Serie	HELISLOT
Groefbreedte a_p	16 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
Snijkant-Ø D_c	125 mm

Totale lengte L_{totaal}	20 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	33 mm
Fabrikantnummer	SDN D125-16-40-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------