

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 200/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227714 200/8
GTIN	7291075335606
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	26 mm
Snijkant-Ø $D_c$	200 mm
Serie	HELISLOT
Opnameboring-Ø	50 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e\text{max}}$	59 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	8

Groefbreedte a <sub>p</sub>	20 mm
Aantal wisselplaten	16
Fabrikantnummer	SDN D200-20-50-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------