

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 160/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227714 160/7
GTIN	7291075335590
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Technische beschrijving

Serie	HELISLOT
Aantal wisselplaten	14
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	7
Totale lengte L_{totaal}	20 mm
Groefbreedte a_p	16 mm
Snijkant-Ø D_c	160 mm

Opnameboring-Ø	40 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e\max}$	50,5 mm
Fabrikantnummer	SDN D160-16-40-XN13
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Spanschroef Type 1	229697 1
--------------------	----------