


**HELISLOT schijffrees met flens, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227720 80/5
GTIN	7291075430899
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	5
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Aantal wisselplaten	10
Serie	HELISLOT
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Opnameboring-Ø	22 mm

Kraaglengte $L_1$	27 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	22,5 mm
Groefbreedte $a_p$	12 mm
Fabrikantnummer	FDN D080-12-22-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------