


**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 80/5
GTIN	7291075430813
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D_c	80 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e\max}$	20 mm
Serie	HELISLOT
Totale lengte L_{totaal}	16 mm
Aantal wisselplaten	10
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5

Opnameboring-Ø	27 mm
Groefbreedte a _p	12 mm
Fabrikantnummer	SDN D080-12-27-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------