


**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 125/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 125/7
GTIN	7291075430837
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	7
Aantal wisselplaten	14
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	16 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	34 mm
Snijkant-Ø $D_c$	125 mm
Serie	HELISLOT

Opnameboring-Ø	40 mm
Groefbreedte a <sub>p</sub>	12 mm
Fabrikantnummer	SDN D125-12-40-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------