

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 100/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 100/6
GTIN	7291075430820
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

Reservedeel:

Set wisselplaat Schroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Technische beschrijving

Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
Maximale insnijddiepte $a_{e \text{ max}}$	25 mm
Aantal wisselplaten	12
Snijkant-Ø D_c	100 mm
Opnameboring-Ø	32 mm
Totale lengte L_{totaal}	16 mm

Serie	HELISLOT
Groefbreedte a _p	12 mm
Fabrikantnummer	SDN D100-12-32-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------