

**HELISLOT schijffrees zonder flens, Ø DC / Zeff: 160/9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	227722 160/9
GTIN	7291075430844
Artikelklasse	19D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voordelige bewerking van groeven en T-groeven. Verschillende sleufbreedtes met slechts één wisselplaatgrootte per plaatpassingsconcept met verplaatste tanden. Vierkante wisselplaten met een positieve spaanhoek voor een efficiënte en zachte bewerking. Hoge proceszekerheid dankzij geoptimaliseerde plaatsteun in de passing.

**Reservedeel:**

Set wisselplaatschroeven nr. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

**Technische beschrijving**

Maximale insnijddiepte $a_{e\max}$	51 mm
Snijkant-Ø $D_c$	160 mm
Opnameboring-Ø	40 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	16 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	9
Aantal wisselplaten	18

Serie	HELISLOT
Groefbreedte a <sub>p</sub>	12 mm
Fabrikantnummer	SDN D160-12-40-XN09
Schachtuitvoering	met boring
Producttype	Schijffrees

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset5-delig Type 3	229695 3
---------------------------------------	----------