

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 5$ mm, $\varnothing D$: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218562 100
GTIN	4045197462442
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219949 (TX9; 2,0 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP9** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SNHX
Opnameboring- \varnothing	27 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	6
Kraag- $\varnothing d_1$	48 mm

Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	100 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e \text{ max}}$	24,2 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1103
Wisselplaatschroevenset	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 9IP	674252 9IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219949
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2