

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p = 16$  mm,  $\varnothing D$ : 125mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	218569 125
GTIN	4045197530660
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

**Let op:**

**Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.**

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200$  mm leverbaar.

## Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	70 mm
Opnameboring- $\varnothing$	40 mm

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	23,7 mm
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	4
Snijkant- $\emptyset D_c$	125 mm
Aantal wisselplaten	12
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219983
Wisselplaatschroevenset10-delig	219984
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP