

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p=8\text{ mm}$, $\varnothing D: 80\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218565 80
GTIN	4045197530257
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200\text{ mm}$ leverbaar.

Technische beschrijving

Snijkant- $\varnothing D_c$	80 mm
Maximale insnijddiepte $a_{e,max}$	20 mm
Kraag- $\varnothing d_1$	40 mm
Opnameboring- \varnothing	22 mm

geschikte wisselplaat	SNHX
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Kraaglengte L_1	15 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 12045
Wisselplaatschroevenset	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus [®] , 1/4 inch E 6,3 Torx Plus [®] -profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219978