

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 12\text{ mm}$, $\varnothing D: 63\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218567 63
GTIN	4045197530486
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219984 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200\text{ mm}$ leverbaar.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SNHX
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Maximale insnijdiepte $a_{e\text{max}}$	10,5 mm
Kraaglengte L_1	15 mm

Kraag-Ø d ₁	40 mm
Opnameboring-Ø	22 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	3
Snijkant-Ø D _c	63 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219984