

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap = 14 mm, Ø D: 80mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	218568 80
GTIN	4045197530592
Artikelklasse	210

Omschrijving

Uitvoering:

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Let op:

Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	80 mm
geschikte wisselplaat	SNHX

Opnameboring-Ø	22 mm
Kraag-Ø d ₁	40 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Maximale insnijdiepte a _{e,max}	20 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	2
Kraaglengte L ₁	15 mm
Aantal wisselplaten	6
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1205
Wisselplaatschroevenset	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219983
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2