

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p=8\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 100\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218565 100
GTIN	4045197530264
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200\text{ mm}$  leverbaar.

**Technische beschrijving**

Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	5
geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijdiepte $a_{e,\text{max}}$	24,2 mm
Kraag- $\varnothing d_1$	48 mm

Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	100 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	50 mm
Aantal wisselplaten	10
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 12045
Wisselplaatschroevenset	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219978
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP