

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 16$ mm, $\varnothing D$: 160mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218569 160
GTIN	4045197530677
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Let op:

Om een vlak grondvlak te krijgen, neutrale, linkse en rechtse wisselplaten gebruiken waarbij de neutrale plaat op de middelste plaatpassingsrij wordt gemonteerd.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200$ mm leverbaar.

Technische beschrijving

Kraag- $\varnothing d_1$	70 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	160 mm

Opnameboring-Ø	40 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	5
geschikte wisselplaat	SNHX
Maximale insnijdiepte $a_{e \text{ max}}$	41,2 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Aantal wisselplaten	15
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1207
Wisselplaatschroevenset	219984 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219983
Wisselplaatschroevenset10-delig	219984
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2