

Garant**Schijffrees met kraag breedte $a_p = 10\text{ mm}$, $\varnothing D: 80\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

Bestelnummer	218566 80
GTIN	4045197530370
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot $\varnothing D = 200\text{ mm}$ leverbaar.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	SNHX
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	4
Opnameboring- \varnothing	22 mm
Kraaglengte L_1	15 mm

Maximale insnijdiepte $a_{e,max}$	20 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Kraag-Ø d_1	40 mm
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 1205
Wisselplaatschroevenset	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219983