

Garant**Schijffrees met kraag breedte ap= 8 mm, Ø D: 50mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218565 50
GTIN	4045197530240
Artikelklasse	210

Omschrijving**Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

Toepassing:

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

Reservedeel:

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot Ø D = 200 mm leverbaar.

Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	16 mm
geschikte wisselplaat	SNHX
Kraaglengthe L ₁	15 mm
Snijkant-Ø D _c	50 mm

Kraag-Ø d ₁	32 mm
Totale lengte L _{totaal}	50 mm
Effectief aantal snijkanten Z _{eff}	2
Maximale insnijdiepte a _{e,max}	8,5 mm
Aantal wisselplaten	4
Schachtuitvoering	met boring
Inwendige koeling	nee
Gereedschapswissel	PowerCard
ISO-code wisselplaat	SN.. 12045
Wisselplaatschroevenset	219978 (IP15; 2,2 Nm)
Producttype	Schijffrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Wisselplaatschroevenset 10-delig	219978