

Garant**Momentschroevendraaier, met vaste instelling, Ingesteld draaimoment:
1,2Nm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	211750 1,2
GTIN	4045197552389
Artikelklasse	21B

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip. Het draaimoment is vast ingesteld. Opname met permanente magneet.

Functie:

Bij het bereiken van het draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier **hoor- en voelbaar**. Door de grotere vrije slag krijgt de gebruiker duidelijk het signaal dat de ingestelde waarde is bereikt.

Toepassing:

In combinatie met **1/4 inch-bits** met **C 6,3-** of **E 6,3-schacht**, bijv. **Torx Plus®-bit** nr. **674252**. Ideaal voor het exact bevestigen van wisselplaten volgens het aangegeven aanhaalmoment.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Opmerking:

Levering **zonder** bit.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.

Technische beschrijving

Meslengte	50 mm
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±15 %
Ingesteld draaimoment	1,2 Nm
Bithouder	D 6,3
Bithouder	F 6,3
Meetmethode	Draaimoment
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Totale lengte L	107 mm
Activeringsprincipe	met grotere vrije slag, mechanisch
Norm	DIN EN ISO 6789
Verstelbaarheid activeringswaarde	niet verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	vooraf ingesteld
Aansluitingsvorm	Bitopname 1/4 inch
Feedback	ontkoppelend
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Gegevens rapporteerbaar	nee
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Producttype	momentschroevendraaier

Accessoires

'TQ-Station' – opbergstation voor
momentschroevendraaiers

659964