

**Garant****Schijffrees met kraag breedte  $a_p=8\text{ mm}$ ,  $\varnothing D: 125\text{ mm}$** **Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 218565 125    |
| GTIN          | 4045197530271 |
| Artikelklasse | 210           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Schijffrees van robuust speciaal staal voor vermindering van trillingen.

**Toepassing:**

Voor spiebaan- en sleuffrezen. Voor vlak of niet-vlak grondvlak te gebruiken.

**Reservedeel:**

Nr. 219978 (TX15; 2,2 Nm).

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 2,2** met steel nr. **674252 gr. IP15** gebruiken.

Schijffrees tot  $\varnothing D = 200\text{ mm}$  leverbaar.

**Technische beschrijving**

|  |         |
|--|---------|
| Opnameboring- $\varnothing$              | 40 mm   |
| Totale lengte $L_{\text{totaal}}$        | 50 mm   |
| Maximale insnijddiepte $a_{e\text{max}}$ | 23,7 mm |
| Kraag- $\varnothing d_1$                 | 70 mm   |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Snijkant-Ø D <sub>c</sub>                    | 125 mm                |
| geschikte wisselplaat                        | SNHX                  |
| Effectief aantal snijkanten Z <sub>eff</sub> | 6                     |
| Aantal wisselplaten                          | 12                    |
| Schachtuitvoering                            | met boring            |
| Inwendige koeling                            | nee                   |
| Gereedschapswissel                           | PowerCard             |
| ISO-code wisselplaat                         | SN.. 12045            |
| Wisselplaatschroevenset                      | 219978 (IP15; 2,2 Nm) |
| Producttype                                  | Schijffrees           |

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm | 211750 2,2  |
| Wisselplaatschroevenset10-delig   | 219978      |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP      | 674252 15IP |