


Garant**SNHX 1102 neutraal, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	218571 ALU
GTIN	4045197655981
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor a_e max.Voor groefbreedte a_p : 4 mm

Soort: HU7710

Voeding f_z per tand: 0,1 mm

Fasebreedte: 0,1 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,1 mm
Type	ALU
Fasebreedte	0,1 mm
Soort	HU7710
ISO-code wisselplaat	SNHX 1102
Snijmateriaal	HM

Bladdikte	2,3 mm
Voor groefbreedte a_p	4 mm
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen